

Garant

Cono para fresas portaplacas High Performance antivibratorio, cilíndrico con canales de refrigeración, SK 50 A = 300, Ø de mandril d1: 27mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	301104 27
GTIN	4045197946249
Clase de artículo	31H

Descripción**Ejecución:**

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Superficie de apoyo del collar ampliada.

Ventaja:

El núcleo de MP adaptado especialmente a los asientos permite alcanzar unos resultados de mecanizado óptimos, incluso con alcances grandes:

- **Ahorro de tiempo gracias a los parámetros de mecanizado máximos.**
- **Movimiento estable y, en consecuencia, resultados de superficie perfectos.**
- **Ahorro de costes gracias a la vida útil más larga de la herramienta.**
- **Protección del husillo de máquina contra vibraciones.**

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

Nota:

Calidad de equilibrado G 6,3 dependiente de las revoluciones de funcionamiento máximas. Otros tamaños a petición.

Descripción técnica

Número máximo de revoluciones $n_{\text{máx.}}$	5000 min ⁻¹
Longitud de voladizo medida A	300 mm

Longitud cono portafresas L_4	21 mm
Ø de mandril d_1	27 mm
Ø exterior D	58 mm
Ø de sujeción D_1	27 mm
Adaptador	SK 50 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 5 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas