

## Garant

**Cono para fresas portaplacas High Performance antivibratorio, cilíndrico con orificios para conducto de refrigeración, HSK-A 100 A = 300, Ø de mandril d1: 27mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	306698 27
GTIN	4045197946041
Clase de artículo	31H

### Descripción

#### Ejecución:

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto ampliada con tope.

#### Ventaja:

El núcleo de MP adaptado especialmente a los asientos permite alcanzar unos resultados de mecanizado óptimos, incluso con alcances grandes:

- Ahorro de tiempo gracias a los parámetros de mecanizado máximos.
- Movimiento estable y, en consecuencia, resultados de superficie perfectos.
- Ahorro de costes gracias a la vida útil más larga de la herramienta.
- Protección del husillo de máquina contra vibraciones.

#### Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

#### Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840; tubo de refrigerante n.º 309880.

#### Nota:

Calidad de equilibrado G 6,3 dependiente de las revoluciones de funcionamiento máximas.

### Descripción técnica

Ø de mandril d <sub>1</sub>	27 mm
-----------------------------	-------

Longitud de voladizo medida A	300 mm
Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	21 mm
Ø exterior D	58 mm
Número máximo de revoluciones n <sub>máx.</sub>	6000 min <sup>-1</sup>
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	27 mm
Adaptador	HSK-A 100 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma asiento	DIN 69882-3
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas