

**Garant****Soporte de brochado de perfiles, VDI  $\varnothing$  d = 12 mm, Asiento de mango tipo: VDI20**

## Datos de pedido

Número de pedido	293030 VDI20
GTIN	4045197946133
Clase de artículo	29K

## Descripción

**Idóneo para:**

Máquinas CNC.

**Partes opcionales:**

Ayuda de posicionamiento (n.º 293000) y llave de espigas (n.º 293006).

**Nota:**

- **Atención: utilizar siempre el  $\varnothing$  de empujador adecuado.**
- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

## Descripción técnica

L	57 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	50 mm
$\varnothing$ D <sub>1</sub>	44 mm
Tipo de mango	VDI 20
$\varnothing$ d	12 mm

Tamaño del asiento	VDI20
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

---

## Accesorios

Llave de espigas Para Ø de soporte 16 mm	293006 16
Llave de espigas Para Ø de soporte 12 mm	293006 12
Llave de espigas Para Ø de soporte 5 mm	293006 5
Llave de espigas Para Ø de soporte 8 mm	293006 8