

**Garant**

**Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico Ø d = 12 mm, TiN, Hexágono: 4mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	293043 4
GTIN	4045197946485
Clase de artículo	29L

**Descripción****Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

**Aplicación:**

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

**Idóneo para:**

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

**Descripción técnica**

Ancho de llave	4 mm
L	6,5 mm
Material de corte	HSS

Tolerancia	+ 0,09 hasta + 0,12 mm
perfil	Hexágono
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles