

Garant

Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico Ø d = 16 mm, TiN, Cuadrado: 4mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	293056 4
GTIN	4045197947116
Clase de artículo	29L

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

La producción de perfiles cuadrados > 9 mm solo se recomienda en materiales de fácil arranque de viruta (eliminación de material relativamente elevada).

Descripción técnica

L	6,5 mm
Ancho de llave	4 mm

Material de corte	HSS
Tolerancia	+ 0,09 hasta + 0,12 mm
perfil	Cuadrado
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles