

Garant**Inserto para brochado de perfiles, Torx® interior Ø d = 8 mm, TiN, Perfil Torx®: TX6mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 293060 TX6 |
| GTIN | 4045197947321 |
| Clase de artículo | 29L |

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------|---------|
| L | 1,7 mm |
| Torx® oscilación diámetro exterior | 1,76 mm |
| Ø del taladro previo | 1,3 mm |

| | |
|-------------------|--|
| Material de corte | HSS |
| Perfil Torx® | TX6 |
| Tolerancia | 0,0 hasta +0,01 mm |
| perfil | Torx® |
| L ₁ | 18 mm |
| Ø d | 8 mm |
| Recubrimiento | TiN |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |