

**Garant****Inserto para brochado de perfiles, Torx® interior Ø d = 12 mm, TiN, Perfil Torx®: TX30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	293063 TX30
GTIN	4045197947505
Clase de artículo	29L

**Descripción****Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

**Aplicación:**

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

**Idóneo para:**

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

**Descripción técnica**

L	4,5 mm
Ø del taladro previo	4,15 mm
Torx® oscilación diámetro exterior	5,63 mm

Material de corte	HSS
Perfil Torx®	TX30
Tolerancia	- 0,005 hasta + 0,01 mm
perfil	Torx®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles