



Tuerca de apriete ER para discos de obturación, Para ER: 20



Datos de pedido

Número de pedido	309615 20
GTIN	7640128492177
Clase de artículo	39Z

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Tuerca revestida con el objetivo de obtener: un coeficiente de fricción más reducido y **una fuerza de apriete elevada**, además de una alta resistencia al desgaste y a la corrosión. **Con hexágono SW 25.**

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680 – 309740.

Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Discos de obturación n.º 309625; 309630; 309635; 309645.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descripción técnica

Longitud total L	19,5 mm
------------------	---------

Para ER	20 mm
Par de apriete máximo	100 Nm
Rosca	M25×1,5
Ø exterior D	34 mm
Norma	DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete