

**HALDER****Mordaza de sujeción de cuña simple plano, Rosca M: M8****Datos de pedido**

Número de pedido	370022 M8
GTIN	4030618237686
Clase de artículo	37K

**Descripción****Aplicación:**

Enroscando el tornillo de amarre se mueven hacia fuera las dos mordazas de sujeción y presionan las piezas de trabajo contra un tope fijo.

**Material:**

Cuerpo de base de acero de herramientas, templado, pulido. Mordazas de sujeción de acero de herramientas, templado, pavonado y rectificado.

**Nota:**

Montaje en perforación roscada o con tuerca para ranuras en T. Posibilidad de sujeción múltiple horizontal o vertical.

**Descripción técnica**

Longitud	27 - 31 mm
Fuerza de sujeción	20 kN
Par de apriete máximo	43 Nm
Rosca M	M8
B <sub>1</sub>	29 mm

Altura H	17,5 mm
Tipo de producto	Tensor de cuña