

HALDER**Mordaza de sujeción de cuña simple plano, Rosca M: M12****Datos de pedido**

Número de pedido	370022 M12
GTIN	4030618237693
Clase de artículo	37K

Descripción**Aplicación:**

Enroscando el tornillo de amarre se mueven hacia fuera las dos mordazas de sujeción y presionan las piezas de trabajo contra un tope fijo.

Material:

Cuerpo de base de acero de herramientas, templado, pulido. Mordazas de sujeción de acero de herramientas, templado, pavonado y rectificado.

Nota:

Montaje en perforación roscada o con tuerca para ranuras en T. Posibilidad de sujeción múltiple horizontal o vertical.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción	30 kN
Rosca M	M12
Par de apriete máximo	85 Nm
B ₁	41 mm
Longitud	42 - 49 mm

Altura H	26 mm
Tipo de producto	Tensor de cuña