

**HALDER****Mordaza de sujeción de cuña simple estriado, Rosca M: M12****Datos de pedido**

Número de pedido	370021 M12
GTIN	4030618237662
Clase de artículo	37K

**Descripción****Aplicación:**

Enroscando el tornillo de amarre se mueven hacia fuera las dos mordazas de sujeción y presionan las piezas de trabajo contra un tope fijo.

**Material:**

Cuerpo de base de acero de herramientas, templado, pulido. Mordazas de sujeción de acero de herramientas, templado, pavonado y rectificado.

**Nota:**

Montaje en perforación roscada o con tuerca para ranuras en T. Posibilidad de sujeción múltiple horizontal o vertical.

**Descripción técnica**

Longitud	42 - 49 mm
B <sub>1</sub>	41 mm
Par de apriete máximo	85 Nm
Rosca M	M12
Fuerza de sujeción	30 kN

Altura H	26 mm
Tipo de producto	Tensor de cuña