



Surtido de puntas TY[®], 8 piezas, 1/4 pulgadas C 6,3 29 mm, Número de piezas: 8



Datos de pedido

Número de pedido	674161 8
GTIN	4010995421366
Clase de artículo	63K

Descripción

Ejecución:

Las puntas TY[®] de 29 mm de largo tienen una zona de torsión más larga debido a los 4 mm de longitud adicionales con respecto a las puntas de 25 mm, de lo que resulta una vida útil superior. Ideales para taladros-destornilladores y destornilladores de impacto de alta potencia. El soporte de plástico BitBuddy[®] para guardarlas permite un manejo monomanual cómodo con asiento directo de las puntas en el destornillador desde el soporte.

Ventaja:

Las puntas de color se pueden encontrar rápidamente y con facilidad, y gracias a la camisa coloreada se pueden encontrar también fácilmente **a oscuras con luz UVA**.

Contenido:

Puntas, C 6,3 para Torx[®] interior: 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX25; TX30; TX40

2 uds. tam. TX20

Mango de acoplamiento: 1 ud.

Nota:

Encontrará linterna de bolsillo UV LED / UV en el n.º 081518 UV-LED.

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX [®]
Longitud punta	29 mm

Número de piezas	8
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Linterna de bolsillo, LED y UV con batería Tipo UV-LED	081518 UV-LED
--	---------------