

Garant
Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 10/07mm


Datos de pedido

Número de pedido	261354 10/07
GTIN	4045197948045
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L_2	9 mm
Código ISO Soporte	A10H SV95CR/L07
Longitud de la cabeza L_1	22 mm
Longitud total L	100 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	12,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Desplazamiento central L_3	7 mm
Anchura de cuello L_4	6,8 mm
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200