

Garant
Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 8/05mm


Datos de pedido

Número de pedido	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₂	7,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Longitud total L	80 mm
Longitud de la cabeza L ₁	15 mm
Desplazamiento central L ₃	5 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Tamaño de placa	5 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	9,2 mm
Código ISO Soporte	A08F SV95CR/L05
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200