

KÄRCHER**Hidro-limpiadora sin calentamiento, Denominación del fabricante:
HD615MPLUS****Datos de pedido**

Número de pedido	078571 HD615MPLUS
GTIN	4054278359960
Clase de artículo	07C

Descripción**Ejecución:**

Hidro-limpiadoras móviles con motor de corriente alterna. Aparato con **botón interruptor**, sistema antigiro, manguera de alta presión que gira bajo presión y boquilla giratoria de INOX. Bomba axial robusta de 3 pistones con culata de latón. Entrada de agua de latón. Temperatura de entrada máxima 60 °C.

La pistola de alta presión **EASY!Force** utiliza la fuerza de reacción del rayo de alta presión reduciendo así la fuerza de retención para el usuario. Proporciona un confort de trabajo completamente nuevo y sin fatiga. Válvula de cerámica maciza mejorada. Sistema de conexión integrado EASY!Lock. Hace posible una configuración rápida y sencilla del accesorio (p. ej. toberas, tubos de acero) con conexiones unitarias.

· **Bomba axial de 3 pistones con pistones de acero fino templados.**

Suministro:

Incluye manguera de alta presión premium de 10 m, pistola EASY!Force con inserto Softgrip, boquilla de INOX de 840 mm, boquilla de alto rendimiento y fresa triangular.

Descripción técnica

Peso	30 kg
------	-------

Capacidad volumétrica	560 l/h
Protección de red	16 A
Quality Dress	HD 6/15 M Plus *UE
Consumo de potencia	3100 W
Presión de trabajo	150 bar
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Hidro-limpiadora