

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa: 8/05mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Desplazamiento central $L_3$	5 mm
Longitud total L	80 mm
Tamaño de placa	5 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	9,2 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Anchura de cuello $L_4$	6 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Código ISO Soporte	A08F SV95CR/L05
Longitud de sujeción $L_2$	7,5 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Longitud de la cabeza $L_1$	15 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango $D_5$	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200