

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:  
12/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261355 12/07
GTIN	4045197948090
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	7 mm
Longitud de sujeción $L_2$	11 mm
Desplazamiento central $L_3$	9 mm
Anchura de cuello $L_4$	9 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud de la cabeza $L_1$	28 mm
Longitud total L	125 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	15,5 mm
Código ISO Soporte	A12K SV95CR/L07
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Profundidad útil T	6 mm
Ø de mango $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200