

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
10/07mm**


Datos de pedido

Número de pedido	261355 10/07
GTIN	4045197948083
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12,5 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	100 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Longitud de la cabeza L ₁	22 mm
Código ISO Soporte	A10H SV95CR/L07
Anchura de cuello L ₄	6,8 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200