

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261307 10/07
GTIN	4045197948359
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	12 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud de la cabeza L ₁	15 mm
Longitud total L	70 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Código ISO Soporte	SVLCR/L 1010E07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Tamaño del mango	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200