

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261306 10/07
GTIN	4045197948328
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	70 mm
Tamaño de placa	7 mm
Anchura de función L ₄	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	15 mm
Código ISO Soporte	SVLCR/L 1010E07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Tamaño del mango	10 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200