

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa:  
8/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261307 8/07
GTIN	4045197948342
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	15 mm
Longitud total L	60 mm
Tamaño del mango	8 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Tamaño de placa	7 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	10 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Código ISO Soporte	SVLCR/L 0808D07
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200