

Garant

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa:
12/07mm**



Datos de pedido

Número de pedido	261306 12/07
GTIN	4045197948335
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Tamaño del mango	12 mm
Código ISO Soporte	SVLCR/L 1212F07
Longitud total L	80 mm
Longitud de la cabeza L ₁	18 mm
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200