

Garant
CNMM 120416, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250455 HB7010-1
GTIN	4045197948397
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMM 120416 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SR
 Profundidad de corte a_p : 2 - 10 mm
 Avance f : 0,4 - 1,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 375 m/min

Descripción técnica

Radio angular	1,6 mm
Condición de corte	continuo
Avance f	0,4 - 1,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 375 m/min
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	2 - 10 mm
Material de corte	MD

Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	SR
Clase	HB7010-1
Código ISO plaquita de corte	CNMM 120416
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado