

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	10 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Tamaño de placa	7 mm
Código ISO Soporte	SVVCN 1010M07
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	15 mm
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200