

**Garant****Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261317 12/07
GTIN	4045197948373
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Código ISO Soporte	SVVCN 1212M07
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes neutros	18 mm
Anchura de función L <sub>4</sub> de los soportes neutros	6 mm
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Tamaño del mango	12 mm
Tamaño de placa	7 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200