


**Garant**
**DNMG 150408, Clase: HB7020**


### Datos de pedido

Número de pedido	250672 HB7020
GTIN	4045197949011
Clase de artículo	21G

### Descripción

DNMG 150408 HB7020 Clase: HB7020  
 Rompevirutas: SS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 400 m/min

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min
Clase	HB7020
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	SS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado