

Garant**DNMG 150408, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150408 HB7010-1 Clase: HB7010-1
Rompevirutas: SS
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	SS
Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Radio angular	0,8 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Clase	HB7010-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado