



## Cinta métrica enrollable Vario, precisión 1, Longitud de cinta: 10m



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 462090 10     |
| GTIN              | 4007368114918 |
| Clase de artículo | 46M           |

### Descripción

#### Ejecución:

Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. **Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático.**

Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el **deslizamiento suave** y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El **tratamiento antideslumbrante adicional** asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

### Descripción técnica

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Carcasa longitud | 76 mm         |
| Carcasa altura   | 75 mm         |
| Carcasa anchura  | 32 mm         |
| Anchura de cinta | 19 mm         |
| Norma            | EG I          |
| Calibración      | G1            |
| Tipo de producto | Cinta métrica |

---

## Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 10  
m

026240 10