

Garant
DNMG 150408, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	250768 HB7035-1
GTIN	4045197949134
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150408 HB7035-1 Clase: HB7035-1
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 320 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Rompevirutas	SM
Clase	HB7035-1
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado