

Garant**DNMG 150412, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250769 HB7010-1
GTIN	4045197949141
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150412 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Condición de corte	continuo
Clase	HB7010-1
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Rompevirutas	SM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150412
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado