

**Garant****DNMG 150408, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	250768 HB7020
GTIN	4045197949127
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 150408 HB7020 Clase: HB7020  
Rompevirutas: SM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

## Descripción técnica

Clase	HB7020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	SM
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado