

**Garant**
**DNMG 150408, Clase: HB7020**


## Datos de pedido

Número de pedido	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 150408 HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SG

Profundidad de corte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 300 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	SG
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 300 m/min

Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_p$	1,5 - 6 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado