

**Garant****Cinta métrica enrollable, Longitud: 5m****Datos de pedido**

Número de pedido	461900 5
GTIN	4045197949271
Clase de artículo	41H

**Descripción****Ejecución:**

Cinta métrica de una calidad especialmente alta con carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio y retorno automático de la cinta.

Para la sujeción perfecta, las superficies de contacto y el botón de parada están revestidos de **Haptoprene de dos componentes**.

Los cojinetes deslizantes con teflón aseguran un deslizamiento y un movimiento especialmente suave.

**El amortiguador innovador** de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca.

**Perfil de aluminio insertado** en el lado inferior para la colocación precisa.

Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

Graduación mm

**Descripción técnica**

Anchura de cinta	16 mm
Carcasa altura	69 mm
Carcasa longitud	70 mm

Carcasa anchura	30 mm
Longitud de cinta	5 m
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

## Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 5 m	026240 5
---	----------