

Garant**Nivel de burbuja de metal ligero con imán, Longitud: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	467025 1000
GTIN	4045197949332
Clase de artículo	41H

Descripción**Ejecución:**

Perfil de aluminio anodizado, de fuertes paredes con una resistencia a flexión muy elevada. Superficie de medición plana y prismática para orientación perfecta en superficies, tubos y cantos. Nivel de burbuja horizontal con efecto lupa sin cantos para una vista exenta de distorsiones sobre el nivel de burbuja.

Con **imanes permanentes potentes**.

Descripción técnica

Número niveles de burbuja verticales	1
Límite de error en posición normal	0,5 mm/m
Número niveles de burbuja horizontales	1
Longitud	1000 mm
Límite de error en la medición por encima de la cabeza	0,75 mm/m
Sección transversal	24 × 55 mm
Imán	Imán permanente
Modelo superficie de medición	Superficie de medición prismática
Material carcasa	Aluminio
Tipo de producto	Nivel de burbuja

