

**Garant****Perno de sujeción de posicionamiento, Ød1×longitud l1: 16X25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370105 16X25
GTIN	4045197943781
Clase de artículo	31E

**Descripción****Ventaja:**

- Gracias a la precarga del resorte no se sobrecarga el mecanismo interno, por lo que se produce poco desgaste.
- Amortigua las vibraciones.
- Con autoagarre, no se suelta de forma imprevista en caso de vibraciones.
- Precisión de repetición elevada de  $\pm 0,03$  mm.
- Altura de construcción plana.
- Manejo fácil.

**Aplicación:**

Para la sujeción rápida, la fijación, el ajuste, el cambio y el aseguramiento de piezas de trabajo, placas, dispositivos, etc.

**Material:**

Acero bonificado, pavonado

**Descripción técnica**

Fuerza de retención	5 kN
Longitud l <sub>2</sub>	13,6 mm

Longitud $l_3$	10 mm
Anchura de llave $a_2$	6 mm
Anchura de llave $a_1$	30 mm
para placas de sujeción $\pm 0,05$	20 mm
Tipo de producto	Tirantes