

Garant**Perno de sujeción de posicionamiento, Ød1×longitud l1: 16X30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370105 16X30
GTIN	4045197943798
Clase de artículo	31E

Descripción**Ventaja:**

- Gracias a la precarga del resorte no se sobrecarga el mecanismo interno, por lo que se produce poco desgaste.
- Amortigua las vibraciones.
- Con autoagarre, no se suelta de forma imprevista en caso de vibraciones.
- Precisión de repetición elevada de $\pm 0,03$ mm.
- Altura de construcción plana.
- Manejo fácil.

Aplicación:

Para la sujeción rápida, la fijación, el ajuste, el cambio y el aseguramiento de piezas de trabajo, placas, dispositivos, etc.

Material:

Acero bonificado, pavonado

Descripción técnica

Anchura de llave l_2	6 mm
Longitud l_3	10 mm

Anchura de llave l_1	30 mm
Fuerza de retención	5 kN
Longitud l_2	13,6 mm
para placas de sujeción $\pm 0,05$	25 mm
Tipo de producto	Tirantes