

**Garant****Pie de rey digital IP54 con salida de datos, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412680 300
GTIN	4045197949363
Clase de artículo	41A

**Descripción****Ejecución:**

Pie de rey digital IP54 con salida de datos. **Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Con Preset (ajuste previo de medición). **Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene agradable al tacto.** Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Sin varilla de profundidad.

**Ventaja:**

- **Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene agradable al tacto.**
- **Larga vida útil de la batería.**
- **Indicador LCD grande de alto contraste, con cifras de 11,5 mm de altura.**
- **Nuevo diseño moderno.**

**Función:**

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

**Partes opcionales:**

Cable de datos n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963

**Pieza de repuesto:**

Tapa de salida de datos n.º 412237 tam. D, portapilas n.º 412237 Gr. B.

**Descripción técnica**

Longitud del pico	64 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Calibración	A1
Norma	ISO 13385
Cantidad de pilas contenidas	1
Lectura	0,0005 pul
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Lectura	0,01 mm
Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300

## Accesorios

Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2

Caja de plástico Tipo MS300	412470 MS300
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Interfaz de tecladoUSB Tipo G2	498963 G2
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236
Cubierta para pie de rey Tipo B	412237 B
Cubierta para pie de rey Tipo D	412237 D