

Garant**Pie de rey digital IP54 con varilla de profundidad redonda y salida de datos,
Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412682 150
GTIN	4045197949370
Clase de artículo	41A

Descripción**Ejecución:**

Pie de rey digital IP54 con salida de datos. **Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Con Preset (ajuste previo de medición). **Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene agradable al tacto.** Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Ventaja:

- **Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene agradable al tacto.**
- **Larga vida útil de la batería.**
- **Indicador LCD grande de alto contraste, con cifras de 11,5 mm de altura.**
- **Nuevo diseño moderno.**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963

Pieza de repuesto:

Tapa de salida de datos n.º 412237 tam. D, portapilas n.º 412237 Gr. B.

Descripción técnica

Lectura	0,0005 pul
Norma	ISO 13385
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Varilla de profundidad	Ø 1,6
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Calibración	A1
Longitud del pico	40 mm
Lectura	0,01 mm
Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Interfaz de tecladoUSB Tipo G2	498963 G2
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236
Cubierta para pie de rey Tipo D	412237 D
Cubierta para pie de rey Tipo B	412237 B