



## Destornillador para ranura, con mango rígido, Anchura de filo b: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	660701 10
GTIN	4045197951472
Clase de artículo	62F

### Descripción

#### Ejecución:

**Mango rígido de varios componentes** con zona de agarre optimizada en cuanto a par de apriete y comodidad. Varilla hexagonal de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para una protección antioxidante óptima.

A partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.

### Descripción técnica

Grosor de filo a	1,6 mm
Longitud total	295 mm
Longitud de cuchilla cortante	175 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	13 mm
Anchura de filo b	10 mm
Perfil de salida	Destornillador para ranuras
Tipo de producto	Destornilladores