

**Destornillador para ranura, con mango rígido, Anchura de filo b: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	660701 8
GTIN	4045197951465
Clase de artículo	62F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de apriete y comodidad. Varilla hexagonal de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para una protección antioxidante óptima.

A partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	150 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	12 mm
Anchura de filo b	8 mm
Longitud total	264 mm
Grosor de filo a	1,2 mm
Perfil de salida	Destornillador para ranuras
Tipo de producto	Destornilladores