



Destornillador para ranura, con mango rígido, Anchura de filo b: 12mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 660701 12 |
| GTIN | 4045197951489 |
| Clase de artículo | 62F |

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de apriete y comodidad. Varilla hexagonal de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para una protección antioxidante óptima.

A partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.

Descripción técnica

| | |
|---|-----------------------------|
| Anchura de filo b | 12 mm |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 16 mm |
| Longitud de cuchilla cortante | 200 mm |
| Grosor de filo a | 2 mm |
| Longitud total | 320 mm |
| Perfil de salida | Destornillador para ranuras |
| Tipo de producto | Destornilladores |