



Llave de vaso con mango flexible, Ancho de llave: 7mm



Datos de pedido

Número de pedido	622401 7
GTIN	4045197950130
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango robusto de varios componentes con zona de agarre que optimiza el par de giro y aporta comodidad. **Varilla** de acero al cromovanadio, cromado.

Con mango flexible, solo para apriete a la derecha hasta un máximo de 5Nm. Longitud de varilla 150mm, excepto tam. 10 con 175mm

Descripción técnica

Ancho de llave	7 mm
Longitud de cuchilla cortante	150 mm
Longitud total	251 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto	Llave de vaso