



Destornillador para ranura, con mango rígido, Anchura de filo b: 3mm



Datos de pedido

Número de pedido	660701 3
GTIN	4045197951410
Clase de artículo	62F

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de apriete y comodidad. Varilla hexagonal de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para una protección antioxidante óptima.

A partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.

Descripción técnica

Grosor de filo a	0,5 mm
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Longitud total	167 mm
Anchura de filo b	3 mm
Perfil de salida	Destornillador para ranuras
Tipo de producto	Destornilladores