

**Destornillador para Pozidriv, con mango rígido, Tamaño de ranura en cruz: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	668501 2
GTIN	4045197951724
Clase de artículo	62F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para protección antioxidante óptima.

Para Ø de tornillos: 3,1 – 5,2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 100 mm

Longitud total: 207 mm

Descripción técnica

Para Ø de tornillos	3,1 – 5,2 mm
Longitud total	207 mm
Tamaño de ranura en cruz	2
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores