

Garant**Calibre de profundidad digital IP67 con salida de datos, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418682 150
GTIN	4045197949721
Clase de artículo	41A

Descripción**Ejecución:**

Indicador de LCD muy grande de alto contraste, con altura de las cifras de 11,5 mm. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene agradable al tacto**. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada Ø 1,5 mm, 5 mm largo. Con Preset (ajuste previo de medición).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 320 mm de largo n.º 418689. Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.

Adaptador n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 150 mm
-----------------------	------------

Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Sección transversal regleta graduada	16x3,5 mm
Calibración	A1
Lectura conmutable	0,01 mm
Lectura conmutable	0,0005 pul
Cantidad de pilas contenidas	1
Longitud de puente	100 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	11,5 mm
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Norma	ISO 13385
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Función de preajuste	sí
Desconexión automática	sí
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

Accesorios

Puente adicional individual Longitud de puente 320 mm	418744 320
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Puente adicional individual Longitud de puente 180 mm	418744 180
Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Interfaz de tecladoUSB Tipo G2	498963 G2
Puente adicional individual Longitud de puente 260 mm	418744 260
Inserto de medición para medición de distancias Ø 4 mm	418630
Cubierta para pie de rey Tipo B	412237 B
Cubierta para pie de rey Tipo D	412237 D
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236