

**Destornillador para ranura, con mango rígido, Anchura de filo b: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	660701 4
GTIN	4045197951434
Clase de artículo	62F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de apriete y comodidad. Varilla hexagonal de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para una protección antioxidante óptima.

A partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.

Descripción técnica

Longitud total	207 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Anchura de filo b	4 mm
Grosor de filo a	0,8 mm
Perfil de salida	Destornillador para ranuras
Tipo de producto	Destornilladores