

**Destornillador para Pozidriv, con mango rígido, Tamaño de ranura en cruz: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	668501 3
GTIN	4045197951731
Clase de artículo	62F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para protección antioxidante óptima.

Para Ø de tornillos: 5,3 – 7,2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 150 mm

Longitud total: 270 mm

Descripción técnica

Para Ø de tornillos	5,3 – 7,2 mm
Tamaño de ranura en cruz	3
Longitud total	270 mm
Longitud de cuchilla cortante	150 mm
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores