

Garant**Prolongación de macho para roscar con dispositivo de sujeción rápida, Tipo: 10****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 338460 10 |
| GTIN | 4045197953179 |
| Clase de artículo | 31M |

Descripción**Ejecución:**

- **Modelo largo.**
- **La transmisión del par tiene lugar a través del cuadrado.**
- **El extremo delantero de la prolongación está equipado con un dispositivo de cambio rápido.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se pueda alojar también en insertos de cambio rápido para machos para roscar o pinzas portapiezas ER con cuadrado para machos para roscar.**

Ventaja:

- **Cambio rápido y con exactitud de repetición de los machos para roscar mediante acoplamiento de cambio rápido.**
- **Admite prácticamente cualquier combinación de las prolongaciones gracias a los diámetros idénticos de D_3 y del cuadrado de arrastre K_2 .**

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en piezas fundidas.

Idóneo para:

Asiento en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER con cuadrado para machos de roscar.

Descripción técnica

| | |
|---|---------------|
| Para \varnothing de mango roscado d_2 | 12 mm |
| Para \varnothing de rosca nominal d_1 DIN 374/376 | M16 |
| Prolongación $\varnothing D_4$ | 20 mm |
| Prolongación L_3 | 145 mm |
| Prolongación L_2 | 45 mm |
| Prolongación $\varnothing D_3$ | 12 mm |
| Prolongación K_2 | 9 mm |
| Tipo de producto | Anillo patrón |