



Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, Ø DC h8: 6,3 mm



Datos de pedido

Número de pedido	113005 6,3
GTIN	4045197952325
Clase de artículo	12B

Descripción

Ejecución:

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 1897

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 : 21,6 mm

Longitud de la ranura de viruta L_c : 31 mm

Longitud total L: 70 mm

Ø de mango D_s : 6,3 mm

Avance f en acero < 750 N/mm²: 0,08 mm/rev,

Descripción técnica

Norma	DIN 1897
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	21,6 mm
Longitud total L	70 mm
Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,08 mm/rev,
Longitud de la ranura de viruta L_c	31 mm

Ø nominal D _c	6,3 mm
Ø de mango D _s	6,3 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Número de filos Z	2
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral