



## Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, Ø DC h8: 8,2 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	113005 8,2
GTIN	4045197952516
Clase de artículo	12B

### Descripción

#### Ejecución:

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

#### Recomendación:

##### Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 1897

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 24,7 mm

Longitud de la ranura de viruta  $L_c$ : 37 mm

Longitud total L: 79 mm

Ø de mango  $D_s$ : 8,2 mm

Avance f en acero < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/rev,

### Descripción técnica

Longitud total L	79 mm
Ø de mango $D_s$	8,2 mm
Longitud de la ranura de viruta $L_c$	37 mm
Número de filos Z	2
Avance f en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/rev,

Norma	DIN 1897
Ø nominal D <sub>c</sub>	8,2 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub>	24,7 mm
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral